

KQ5010




Kapacitiv Sensor

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: KQ5101

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 LED
- 2 Aktiv flade



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally closed
Tasteafstand [mm]	8; (preset: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	20 x 7 x 48

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC; ("supply class 2" iht. UL)
Strømforbrug [mA]	< 17
Kapslingsklasse	III
Beskyttet mod omvendt polaritet	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	10
Kortslutningssikret	ja
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	8; (preset: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Justerbar tasteafstand	ja

KQ5010



Kapacitiv Sensor

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Fabriksindstilling rækkevidde [mm] 4

Nøjagtighed / afvigelser

Korrektionsfaktor	glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysteres [% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-20...20

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Vægt [g]	67,4
Kapsling	rektangulær
Montering	Uskærmet
Dimensioner [mm]	20 x 7 x 48
Materiale	PBT; TPE-U; Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	monteringsadapter: 1, forudmonteret
------------------	-------------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,045 m, PUR

Stik: 1 x M8; kodning: A



KQ5010

Kapacitiv Sensor

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS



Tilslutning

