


Kapacitiv oplyst trykknop

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: KT5110

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 29 / L = 31

Applikation

Arbejdsprincip	statisk
----------------	---------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----


KT5105



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	41,8
Dimensioner	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiale		PA 6,6-GF30 sort; aktiv front: PA Grilamid TR 90UV
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 1
		pakning: 1
Tilbehør (valgfri)		symbol skive
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Tilslutning		



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå