


Kapacitiv oplyst trykknop

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: KT5111

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 29 / L = 31

Applikation

Arbejdsprincip	dynamisk
----------------	----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja
Varighed af udgangssignal [ms]	300

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----


KT5109



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	43
Dimensioner	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiale		PA 6,6-GF30 sort; aktiv front: PA Grilamid TR 90UV
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
	Funktion	1 x LED, grøn kan trigg
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 1	
	pakning: 1	
Tilbehør (valgfri)	symbol skive	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Tilslutning		



Ledningsfarver :	
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid