


KT5114



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 29 / L = 31

Applikation

Arbejdsprincip	statisk
----------------	---------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)

Mekaniske data

Vægt [g]	61,5
----------	------

KT5114



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M

Dimensioner	[mm]	Ø 29 / L = 31	
Materiale		PA 6,6-GF30 sort; aktiv front: PA Grilamid TR 90UV	
Display / Betjeningsenhed			
Display		Funktion	1 x LED, rød kan trigges
Tilbehør			
Leverings omfang		låsemøtrikker: 1	
		pakning: 1	
Tilbehør (valgfri)		symbol skive	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,5 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

