


KT5150



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMBF-KRGBPKG/2M



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 29 / L = 31

Applikation

Arbejdsprincip	Bistabil
----------------	----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)

Godkendelser / Tests

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------


KT5150



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMBF-KRGBPKG/2M

Mekaniske data		
Vægt	[g]	99
Dimensioner	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiale	PA 6,6-GF30 sort; aktiv front: PA Grilamid TR 90UV	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød kan triges
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 1	
	pakning: 1	
Tilbehør (valgfri)	symbol skive	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PUR		
Tilslutning		



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid