


KT5151



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 29 / L = 31

Applikation

Arbejdsprincip	Bistabil
----------------	----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)

Mekaniske data

Vægt [g]	55
----------	----

KT5151



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M

Dimensioner	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiale	PA 6.6; aktiv front: PA Grilamid TR 90UV	

Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød kan triges

Tilbehør	
Leverings omfang	låsemøtrikker: 1
	pakning: 1
Tilbehør (valgfri)	symbol skive

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,3 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

