


Kapacitiv oplyst trykknop

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: KT5309

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 32 / L = 31

Applikation

Arbejdsprincip	dynamisk
----------------	----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja
Varighed af udgangssignal [ms]	300

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
---------------------------	----------

KT5301



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMDf-E-RBPKG/0,3M

Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)
-----------------	-------------------------------------

Mekaniske data

Vægt [g]	65,2
Dimensioner [mm]	Ø 32 / L = 31
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv front: PA Grilamid TR 90UV

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, rød
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 1
	pakning: 1
Tilbehør (valgfri)	symbol skive


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå