


Kapacitiv oplyst trykknop

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: KT5310

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 32 / L = 31

Applikation

Arbejdsprincip	statisk
----------------	---------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

Omgivende forhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Mekaniske data		
Vægt	[g]	64,2
Dimensioner	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiale	rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv front: PA Grilamid TR 90UV	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 1	
	pakning: 1	
Tilbehør (valgfri)	symbol skive	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Tilslutning		



BK = Ledningsfarver :
 BN = sort
 BU = brun
 blå