


KT5310



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMSF-EGRBPKG/2M



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 32 / L = 31

Applikation

Arbejdsprincip	statisk
----------------	---------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)

Godkendelser / Tests

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------

Mekaniske data

Vægt [g]	116
----------	-----


KT5310



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMSF-EGRBPKG/2M

Dimensioner	[mm]	Ø 32 / L = 31	
Materiale		Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv front: PA Grilamid TR 90UV	
Display / Betjeningsenhed			
Display	udgangs status	1 x LED, rød	
	Funktion	1 x LED, grøn kan triggles	
Tilbehør			
Leverings omfang	låsemøtrikker: 1		
	pakning: 1		
Tilbehør (valgfri)	symbol skive		
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			
Kabel: 2 m, PUR			
Tilslutning			



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid