

MK5015




T-slot cylinder sensor

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MK5106 + E11796

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 aktiv flade



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	14 x 12 x 26

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	2

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	300
Switchfrekvens DC [Hz]	5000

MK5015



T-slot cylinder sensor

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Reaktionsfølsomhed	[mT]	2
Forbikørselshastighed	[m/s]	< 5

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	0,1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Aktiv flade		front
Cylindertype		trapezformet slids cylindre
Dimensioner	[mm]	14 x 12 x 26
Materiale		aluminium; Kunststof

Display / Betjeningsenhed


Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8; kodning: A



MK5015



T-slot cylinder sensor

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Tilslutning

