


Cylinder sensor for trækstangs cylinder

MKZ3000-ANKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Aktiv flade



Produkttegenskaber

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	2

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	300
Switchfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Reaktionsfølsomhed [mT]	3
Forbikørselshastighed [m/s]	< 5

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres [mm]	1
Reproducerbarhed [mm]	0,1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklasse	IP 67

MK5035



Cylinder sensor for trækstangs cylinder

MKZ3000-ANKG

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Aktiv flade	front
Cylindertype	trækstangs cylindere
Dimensioner [mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiale	Kapsling: Kunststof; Monteringsadapter: aluminium

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Tilslutning



Ledningsfarver :
BN = brun
BU = blå
BK = sort