


Cylinder sensor for trækstangs cylinder

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Aktiv flade



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	30 x 30 x 23

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	2

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	300
Switchfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Reaktionsfølsomhed [mT]	2
-------------------------	---

MK5048



Cylinder sensor for trækstangs cylinder

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Forbikørselshastighed	[m/s]	< 5
-----------------------	-------	-----

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	0,1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Aktiv flade		front
Cylindertype		trækstangs cylindere; (Joucomatic)
Dimensioner	[mm]	30 x 30 x 23
Materiale		aluminium; Kunststof

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

