


## T-slot cylinder sensor

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



### Produktegenskaber

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Elektrisk design | PNP            |
| Udgangsfunktion  | normally open  |
| Dimensioner [mm] | 6,2 x 32 x 4,6 |

### Elektriske Data

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Driftspænding [V]                  | 10...30 DC |
| Strømforbrug [mA]                  | < 10       |
| Polaritetsbeskyttelse              | ja         |
| Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 2          |

### Udgange

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Elektrisk design                                     | PNP           |
| Udgangsfunktion                                      | normally open |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2             |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100           |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 5000          |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja            |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                     | taktvis       |
| Overbelastningssikret                                | ja            |

### Registreringsområde

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Reaktionsfølsomhed [mT]     | 3   |
| Forbikørselshastighed [m/s] | < 5 |

### Nøjagtighed / afvigelser

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Hysteres [mm]         | 1,5 |
| Reproducerbarhed [mm] | 0,2 |

### Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...75 |
| Kapslingsklasse           | IP 67    |

# MK5053



## T-slot cylinder sensor

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

### Godkendelser / Tests

|                            |                                |          |
|----------------------------|--------------------------------|----------|
| EMC                        | EN 60947-5-2                   |          |
|                            | EN 55011                       | Klasse B |
| Chok/vibrations stabilitet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |          |

### Mekaniske data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Aktiv flade      | front           |
| Cylindertype     | T-slot cylindre |
| Dimensioner [mm] | 6,2 x 32 x 4,6  |
| Materiale        | PA 12-GF30      |

### Display / Betjeningsenhed

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning

Kabel: 1 m, PUR

### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8; kodning: A



### Tilslutning

