




C-slids cylinder sensorer

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 fastgørelsesexcenter fiksering
- 2 Aktiv flade



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Dimensioner	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 10
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	30
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	10000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	2,8
Forbikørselshastighed	[m/s]	> 10



C-slids cylinder sensorer

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[mm]	1,5
Reproducerbarhed	[mm]	< 0,2
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
	EN 55011	Klasse B
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	C008
Mekaniske data		
Vægt	[g]	14,6
Montering		Uskærmet
Cylindertype		C-slot cylindere
Dimensioner	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiale		Kapsling: PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål; beskyttelse rør: PTFE
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Kabel: 0,3 m, PUR; beskyttelse rør		
Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Snap-skrueforbindelse		
		

C-slids cylinder sensorer

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Tilslutning

