




T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR



- 1 fastgørelsesexcenter fiksering med kombi kærø / unbrako hoved
unbrako 1,5
2 Aktiv flade



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	30,5 x 5 x 6,5

Elektriske Data

Driftspænding [V]	5...50 AC/DC; (Yderligere beskyttelse ved induktiv last (spoler og relæer) er påkrævet; "supply class 2" iht. UL)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V]	1
Max. spændingsfald på koblingsudgange AC [V]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]	350
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	500
Switchfrekvens AC [Hz]	1000
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Max. belastningskapacitet (switch) [W]	10
Kortslutningsbeskyttelse	nej




T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3021BBKO/R/0,3M/ZH/ASR

Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	2,1
Forbikørselshastighed	[m/s]	10
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	< 0,2
Reaktionstid		
Max. afbryde tid	[ms]	0,1
Max. koblingstid inkl. prel	[ms]	0,6
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	20385
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	C004
Mekaniske data		
Vægt	[g]	14,8
Montering		Skærmet
Cylindertype		T-slot cylindre
Dimensioner	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiale		PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål
Skiftecyklus når forbundet til PLC	[Mio]	40
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,75 A; flink; DC drift; ≤ 0,6 A; flink; AC drift	
Tilbehør		
Leverings omfang	gummi markør: 1	
	Ledningsclip: 1	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

MR0120





T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,3 m, PUR

Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: riflet møtrik, drejelig; vibrations beskyttelse



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1
≤ 0,75 A flink DC drift
≤ 0,6 A flink AC drift