




T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3021BBKOA/R/ZH



- 1 fastgørelsesexcenter fiksering med kombi kær v / unbrako hoved
unbrako 1,5
2 Aktiv flade



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Dimensioner	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	5...50 AC/DC; (Yderligere beskyttelse ved induktiv last (spoler og relæer) er påkrævet ; "supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	1
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	350
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	500
Switchfrekvens AC	[Hz]	1000
Switchfrekvens DC	[Hz]	1000
Max. belastningskapacitet (switch)	[W]	10
Kortslutningsbeskyttelse		nej



T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3021BBKOA/R/ZH

Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	2,1
Forbikørselshastighed	[m/s]	10
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	< 0,2
Reaktionstid		
Max. afbryde tid	[ms]	0,1
Max. koblingstid inkl. prel	[ms]	0,6
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	20385
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	C004
Mekaniske data		
Vægt	[g]	28,8
Montering		Skærmet
Cylindertype		T-slot cylindre
Dimensioner	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiale		PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,75 A; flink; DC drift; ≤ 0,6 A; flink; AC drift	
Tilbehør		
Leverings omfang	gummi markør: 1	
	Ledningsclip: 1	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

MR0122




T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3021BBKOA/R/ZH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Tilslutning



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1

≤ 0,75 A flink DC drift

≤ 0,6 A flink AC drift

Ledningsfarver :

BK = sort
BN = brun
BU = blå