


MR0123



T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3021BBKOA/R/6,0M/ZH



- 1 fastgørelsesexcenter fiksering med kombi kær v / unbrako hoved
unbrako 1,5
2 Aktiv flade



Produktegenskaber	
Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	30,5 x 5 x 6,5
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	5...50 AC/DC; (Yderligere beskyttelse ved induktiv last (spoler og relæer) er påkrævet ; "supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej
Udgange	
Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	1
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]	350
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	500
Switchfrekvens AC [Hz]	1000
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Max. belastningskapacitet (switch) [W]	10
Kortslutningsbeskyttelse	nej



T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3021BBKOA/R/6,0M/ZH

Kortslutningssikret		nej	
Overbelastningssikret		nej	
Registreringsområde			
Reaktionsfølsomhed		[mT]	2,1
Forbikørselshastighed		[m/s]	10
Nøjagtighed / afvigelser			
Hysteres		[mm]	1
Reproducerbarhed		[mm]	< 0,2
Reaktionstid			
Max. afbryde tid		[ms]	0,1
Max. koblingstid inkl. prel		[ms]	0,6
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
		EN 55011	Klasse B
MTTF		[År]	20385
UL godkendelse		UL godkendelsesnummer	C004
Mekaniske data			
Vægt		[g]	72
Montering		Skærmet	
Cylindertype		T-slot cylindre	
Dimensioner		[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiale		PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	1 x LED, gul
Elektrisk tilslutning			
Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,75 A; flink; DC drift; ≤ 0,6 A; flink; AC drift	
Tilbehør			
Leverings omfang		gummi markør: 1	
		Ledningsclip: 1	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	

MR0123




T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3021BBKOA/R/6,0M/ZH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Tilslutning



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1

≤ 0,75 A flink DC drift

≤ 0,6 A flink AC drift

Ledningsfarver :

BK = sort
BN = brun
BU = blå