




T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3038BBKOA/R/0,3M/ZH/AS



- 1 fastgørelsesexcenter fiksering med kombi kærøv / unbrako hoved unbrako 1,5
2 Aktiv flade



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	30,5 x 5 x 6,5

Elektriske Data

Driftspænding [V]	5...50 AC/DC; (Yderligere beskyttelse ved induktiv last (spoler og relæer) er påkrævet)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	1
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]	350
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	500
Switchfrekvens AC [Hz]	1000
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Max. belastningskapacitet (switch) [W]	10
Kortslutningsbeskyttelse	nej
Kortslutningssikret	nej



T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3038BBKOA/R/0,3M/ZH/AS

Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	3,8
Forbikørselshastighed	[m/s]	10
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	< 0,2
Reaktionstid		
Max. afbryde tid	[ms]	0,1
Max. koblingstid inkl. prel	[ms]	0,6
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	20384
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	C004
Mekaniske data		
Vægt	[g]	12,3
Montering		Skærmet
Cylindertype		T-slot cylindre
Dimensioner	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiale		PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,75 A; flink; DC drift; ≤ 0,6 A; flink; AC drift
Tilbehør		
Leverings omfang		gummi markør: 1 Ledningsclip: 1
Bemærkning		
Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder		1 stk.



T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3038BBKOA/R/0,3M/ZH/AS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,3 m, PUR

Stik: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Snap-skrueforbindelse



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1
≤ 0,75 A flink DC drift
≤ 0,6 A flink AC drift