

MR0130



T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH



- 1 fastgørelsesexcenter fiksering med kombi kær / unbrako hoved
unbrako 1,5
2 Aktiv flade



Produktegenskaber	
Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	30,5 x 5 x 6,5
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	5...50 AC/DC; (Yderligere beskyttelse ved induktiv last (spoler og relæer) er påkrævet)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej
Udgange	
Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	1
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]	1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]	350
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	500
Switchfrekvens AC [Hz]	1000
Switchfrekvens DC [Hz]	1000
Max. belastningskapacitet (switch) [W]	10
Kortslutningsbeskyttelse	nej
Kortslutningssikret	nej



T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH

Overbelastningssikret	nej	
Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	3,8
Forbikørselshastighed	[m/s]	10
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	< 0,2
Reaktionstid		
Max. afbryde tid	[ms]	0,1
Max. koblingstid inkl. prel	[ms]	0,6
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
	EN 55011	Klasse B
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	C004
Mekaniske data		
Vægt	[g]	71,5
Montering	Skærmet	
Cylindertype	T-slot cylindre	
Dimensioner	[mm]	30,5 x 5 x 6,5
Materiale	PA; fastgørelsesexcenter fiksering: Rustfrit stål	
Skiftecyklus når forbundet til PLC	[Mio]	40
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 0,75 A; flink; DC drift; ≤ 0,6 A; flink; AC drift	
Tilbehør		
Leverings omfang	gummi markør: 1	
	Ledningsclip: 1	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

MR0130




T-slot cylinder med reed kontakt

MRT3038BBKOA/R/6M/ZH

Elektrisk tilslutning

Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Tilslutning



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1

≤ 0,75 A flink DC drift

≤ 0,6 A flink AC drift

Ledningsfarver :

BK = sort
BN = brun
BU = blå