


Skilleforstærkere til NAMUR sensorer

NV0201 115VAC,RL

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: N0032A

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation kortslutningsovervågning; Ledningsovervågning

Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	-15...10
Driftspænding	[V]	< 115 AC
Antal kanaler		2

Udgange

Elektrisk design	relæ
Kontakt belastnings evne	5 A, 250 V AC / 100 VA
Switchfrekvens AC	[Hz] 20

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C] -20...60
Kapslingsklasse	IP 30
Kaplingsklasse terminaler	IP 20

Godkendelser / Tests

Godkendelse	PTB Ex-95.C.2142X
-------------	-------------------

