


Analog kamera for mobile arbejdsmaskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115



Produktegenskaber

Billedopløsning	[px]	640 x 480
Åbningsvinkel	[°]	118 x 89

Applikation

Special funktion	afskærmet ledning
------------------	-------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	12...32 DC
Strømforbrug	[mA]	< 280; (med linse opvarmning)
Overspændingsbeskyttelse		ja
Kamera sensor		¼" 4:3 VGA CMOS Billedsensor farve



Analog kamera for mobile arbejdsmaskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115

Indkoblings peak strøm	[mA]	1000			
Switch-on peak strøm varighed	[ms]	2			
Udgange					
Video output		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Registreringsområde					
Billedfelt størrelse	[mm]	Operationel tasteafstand	Billedfelt		
		1000	3330 x 1970		
		2000	6660 x 3930		
		3000	9990 x 5900		
		4000	13310 x 7860		
		5000	16640 x 9830		
Billedopløsning	[pX]	640 x 480			
Åbningsvinkel	[°]	118 x 89			
Lys følsomhed	[LUX]	< 0,05			
Dynamisk område	[dB]	> 80			
Omgivende forhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85			
Lagringstemperatur	[°C]	-40...100			
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K			
Godkendelser / Tests					
EMC		DIN EN 61000-6-4	Industrielle omgivelser		
		DIN EN 61000-6-2	Industrielle omgivelser		
		UN-ECE R10			
Chokbestandig			50 g		
Vibrationsbestandig		Frekvensområde 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
		PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Salt spray test		IEC 60068-5-52			
Mekaniske data					
Vægt	[g]	313			
Dimensioner	[mm]	Ø 55,5 / L = 51,3			
Materiale		Kapsling: PC/ABS; front linse: Polyamid glasfiberforstærket			
Tilbehør					
Leverings omfang		Montagesæt:, E2M210			
		Skruer: 2 x M6 x 20			
		Spændskiver			
		Møtrikker: 2 x M6, selvlåsende			
		skridsikker overflade			
Bemærkning					
Emballage-enheder		1 stk.			



Analog kamera for mobile arbejdsmaskiner

O2MXOOKG/A1/GM/115

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,5 m, afskærmet; afskærmet

Stik: 1 x M16; kodning: A; Skærmet tilslutnings ledning: true



1	koax kabel kerne video signal
2	koax afskærmning video GND
3	U+
4	0 V