


Ekstern belysning

BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US



1 LED



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
----------	----------

Applikation

Oplyst felt [mm]	10 x 75
Design	stave
Driftsart	høj lysintensitet (Pulseret, permanent drift med køling); normal lysintensitet (konstant drift mulig)

Elektriske Data

Driftspænding [V]	24 DC
Strømforbrug [mA]	Driftstype "konstant drift": 225; Driftstype "høj lysintensitet": 375
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	617

Indgange

Trigger	24 V PNP
---------	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-10...55
Lagringstemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklasse	IP 65
Beskyttelse mod overophedning	ja; (deaktivering ved 65...75 °C)

Godkendelser / Tests

Fotobiologisk sikkerhed	fri gruppe; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	---------------------------------



Ekstern belysning

BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US

Mekaniske data

Vægt	[g]	175,5
Dimensioner	[mm]	116 x 13 x 18
Materiale		aluminium sort elokseret
Optikmateriale		glas

Display / Betjeningsenhed

Display	lys-tilstand	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	overtemperatur	1 x LED, rød

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------


Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,3 m, PUR, sort; 4 x 0,34 mm²

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning



4	Trigger
2	Driftstype "høj lysintensitet"