


Dome Light 130 CY RD/ US



Lys-type	rødt lys; cyan lys
----------	--------------------

Oplyst felt	[mm]	130 x 130
-------------	------	-----------

Design	Dome
--------	------

Driftsart	normal lysintensitet (konstant drift mulig); høj lysintensitet (pulseret)
-----------	---

Driftspænding	[V]	24 DC
---------------	-----	-------

Strømforbrug	[mA]	Driftstype "konstant drift": 460; Driftstype "høj lysintensitet": 3420
--------------	------	--

Kapslingsklasse	III; (PELV)
-----------------	-------------

Lys-type	rødt lys; cyan lys
----------	--------------------

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 1
-------------------------	----------------------------

Trigger	24 V PNP/NPN; eksternt
---------	------------------------



Ekstern belysning

Dome Light 130 CY RD/ US

Antal digitale indgange	1
-------------------------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...40
Lagringstemperatur	[°C]	-20...60
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

Fotobiologisk sikkerhed	Risiko gruppe 1; (DIN EN 62471)
-------------------------	---------------------------------

Mekaniske data

Vægt	[g]	817,35
Dimensioner	[mm]	256,8 x 197 x 106,7
Materiale		Kapsling: aluminium sort elokseret; Afdækning: ABS
Tilspændingsmoment	[Nm]	0,5...1,5

Display / Betjeningsenhed


Display	Drift	1 x LED, grøn
	Driftstype "høj lysintensitet"	1 x LED, rød
	LED segment	1 x LED, hvid

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: M12; kodning: A



1:	U+
2:	triggerindgang NPN
3:	GND
4:	triggerindgang PNP
5:	dæmper




Ekstern belysning

Dome Light 130 CY RD/ US

Elektrisk tilslutning - parameterindstilling

Stik: M12; kodning: A



1:	Driftstype "høj lysintensitet"
2:	farve 2
3:	GND
4:	LED segment 1
5:	LED segment 2
6:	LED segment 3
7:	LED segment 4
8:	deaktiver knapper