


Ekstern belysning

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US



Produkttegenskaber

Lys-type	rødt lys
----------	----------

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Oplyst felt [mm]	25 x 25
Design	baggrundsbelysning
Driftsart	Permanent lys- og pulsdriфт

Elektriske Data

Driftspændingstolerance [%]	-10...10
Driftspænding [V]	24 DC
Strømforbrug [mA]	< 80
Kapslingsklasse	III
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	617

Indgange

Trigger	5...24 V
---------	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-10...50
Kapslingsklasse	IP 54
Beskyttelse mod overophedning	ja; (> 50 °C)

Godkendelser / Tests

Fotobiologisk sikkerhed	fri gruppe; (EN 62471)
MTTF [År]	310

Mekaniske data

Vægt [g]	162,6
----------	-------

O2D940



Ekstern belysning

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Dimensioner	[mm]	70,5 x 33,4 x 9,5
Materiale		aluminium
Optikmateriale		glas

Display / Betjeningsenhed

Display	lys-tilstand	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	overtemperatur / overstyring	1 x LED, rød

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------


Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,30 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



1	L +
3	L -
4	Trigger
Ledningsfarver :	
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå