


Ekstern belysning

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US



Produkttegenskaber

Lys-type	rødt lys
----------	----------

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Oplyst felt [mm]	50 x 50
Design	baggrundsbelysning
Driftsart	Permanent lys- og pulsdriфт

Elektriske Data

Driftspændingstolerance [%]	-10...10
Driftspænding [V]	24 DC
Strømforbrug [mA]	< 205
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Bølgelængde [nm]	617

Indgange

Trigger	5...24 V
---------	----------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-10...50
Kapslingsklasse	IP 54



Ekstern belysning

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

Beskyttelse mod
overophedning

ja; (> 50 °C)

Godkendelser / Tests

Fotobiologisk sikkerhed

fri gruppe; (EN 62471)

MTTF

[År]

308

Mekaniske data

Vægt

[g]

264,4

Dimensioner

[mm]

105 x 81 x 9,8

Materiale

aluminium

Optikmateriale

glas

Display / Betjeningsenhed

Display

lys-tilstand

1 x LED, gul

Drift

1 x LED, grøn

overtemperatur / overstyring

1 x LED, rød

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.


Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,30 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



- 1 L +
3 L -
4 Trigger

Ledningsfarver :

- BK = sort
BN = brun
BU = blå