


O2D944



Ekstern belysning

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
----------	----------

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Oplyst felt [mm]	100 x 100
Design	baggrundsbelysning
Driftsart	Permanent lys- og pulsdrift

Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	-10...10
Driftspænding	[V]	24 DC
Strømforbrug	[mA]	< 410
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	617



Ekstern belysning

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US


Indgange		
Trigger		5...24 V
Udgange		
Overbelastningssikret		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklasse		IP 54
Beskyttelse mod overophedning		ja; (> 50 °C)
Godkendelser / Tests		
Fotobiologisk sikkerhed		fri gruppe; (EN 62471)
MTTF	[År]	292
Mekaniske data		
Vægt	[g]	450,1
Dimensioner	[mm]	155 x 133 x 9,8
Materiale		aluminium
Optikmateriale		glas
Display / Betjeningsenhed		
Display	lys-tilstand	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	overtemperatur / overstyring	1 x LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt		
		



Ekstern belysning

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

Tilslutning



- | | |
|---|---------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Trigger |

Ledningsfarver :

- | | |
|------|------|
| BK = | sort |
| BN = | brun |
| BU = | blå |