


O2D945



Ekstern belysning

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US



Produkttegenskaber

Lys-type

Infrarødt lys

Applikation

Special funktion

guldbelagte kontakter

Oplyst felt

[mm]

100 x 100

Design

baggrundsbelysning

Driftsart

Permanent lys- og pulsdrift

Elektriske Data

Driftspændingstolerance

[%]

-10...10

Driftspænding

[V]

24 DC

Strømforbrug

[mA]

< 620

Kapslingsklasse

III

Polaritetsbeskyttelse

ja

Lys-type

Infrarødt lys

Bølgelængde

[nm]

875



Ekstern belysning

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Indgange		
Trigger		5...24 V
Udgange		
Overbelastningssikret		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklasse		IP 54
Beskyttelse mod overophedning		ja; (> 50 °C)
Godkendelser / Tests		
Fotobiologisk sikkerhed		fri gruppe; (EN 62471)
MTTF	[År]	293
Mekaniske data		
Vægt	[g]	448,4
Dimensioner	[mm]	155 x 133 x 9,8
Materiale		aluminium
Optikmateriale		glas
Display / Betjeningsenhed		
Display	lys-tilstand	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	overtemperatur / overstyring	1 x LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt		
		


O2D945



Ekstern belysning

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Tilslutning



- | | |
|---|---------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Trigger |

Ledningsfarver :

- | | |
|------|------|
| BK = | sort |
| BN = | brun |
| BU = | blå |