



Aftaster for spejl

OAR-FKOA



- 1 omskifter og potentiometer under dæksel  
modtager i øvre optik  
transmitter i nedre optik



| Produktegenskaber               |      |                                                 |
|---------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Lys-type                        |      | Infrarødt lys                                   |
| Kapsling                        |      | rektangulær                                     |
| Applikation                     |      |                                                 |
| Funktions princip               |      | Aftaster for spejl                              |
| Elektriske Data                 |      |                                                 |
| Frekvens AC                     | [Hz] | 47...63                                         |
| Driftspænding                   | [V]  | 20...250 AC/DC                                  |
| Max. energi forbrug             | [VA] | 2                                               |
| Kapslingsklasse                 |      | II                                              |
| Beskyttet mod omvendt polaritet |      | nej                                             |
| Lys-type                        |      | Infrarødt lys                                   |
| Bølgelængde                     | [nm] | 880                                             |
| Udgange                         |      |                                                 |
| Elektrisk design                |      | relæ                                            |
| Udgangsfunktion                 |      | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
| Kontakt belastnings evne        |      | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W  |
| Switchfrekvens AC               | [Hz] | 10                                              |



## Aftaster for spejl

OAR-FKOA

|                                   |                |                                                                             |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Switchfrekvens DC                 | [Hz]           | 10                                                                          |
| Kortslutningssikret               |                | nej                                                                         |
| Overbelastningssikret             |                | nej                                                                         |
| <b>Registreringsområde</b>        |                |                                                                             |
| Rækkevidde mod prismespejl        | [m]            | 0,25...10; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)                                   |
| Justerbar rækkevidde              |                | ja                                                                          |
| Max. Lysplet diameter             | [mm]           | 350                                                                         |
| Lysspot dimensioner refererer til |                | ved max rækkevidde                                                          |
| <b>Omgivende forhold</b>          |                |                                                                             |
| Omgivelsestemperatur              | [°C]           | -25...60                                                                    |
| Kapslingsklasse                   |                | IP 65                                                                       |
| <b>Godkendelser / Tests</b>       |                |                                                                             |
| EMC                               | EN 60947-5-2   |                                                                             |
|                                   | EN 55011       | Klasse B                                                                    |
| MTTF                              | [År]           | 288                                                                         |
| <b>Mekaniske data</b>             |                |                                                                             |
| Vægt                              | [g]            | 299,5                                                                       |
| Kapsling                          |                | rektangulær                                                                 |
| Dimensioner                       | [mm]           | 90 x 30 x 70                                                                |
| Materiale                         |                | PPO modificeret                                                             |
| Optikmateriale                    |                | PMMA                                                                        |
| Linse orientering                 |                | Optik i siden                                                               |
| <b>Display / Betjeningsenhed</b>  |                |                                                                             |
| Display                           | udgangs status | 1 x LED, gul                                                                |
|                                   | Drift          | 1 x LED, grøn                                                               |
|                                   | Funktion       | 1 x LED, rød                                                                |
| <b>Elektrisk tilslutning</b>      |                |                                                                             |
| Påkrævet sikring                  |                | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink                     |
| <b>Tilbehør</b>                   |                |                                                                             |
| Leverings omfang                  |                | Vinkel beslag: 1, E20514<br>skruetrækker                                    |
| <b>Bemærkning</b>                 |                |                                                                             |
| Bemærkning                        |                | Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning. |
| Emballage-enheder                 |                | 1 stk.                                                                      |

## Aftaster for spejl

OAR-FKOA

## Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskrining: M16 X 1,5

## Tilslutning



Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A flink

## diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

