


OAP-FKOA



- CCC CE cUL US UK
LISTED CA

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	2
Kapslingsklasse		II
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660

Elektrisk design	relæ
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Kontakt belastnings evne	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Aftaster for spejl

OAP-FKOA

Switchfrekvens AC	[Hz]	10
Switchfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningssikret		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Rækkevidde mod prismespejl	[m]	0,2...8; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde		ja
Max. Lysplet diameter	[mm]	420
Lysspot dimensioner refererer til		ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	288
Mekaniske data		
Vægt	[g]	303,5
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PPO modifieret
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Elektrisk tilslutning		
Påkrævet sikring		miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; flink
Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag: 1, E20514 skruetrækker
Bemærkning		
Bemærkning		Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder		1 stk.


Aftaster for spejl

OAP-FKOA

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskrining: M16 X 1,5

Tilslutning



Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A flink

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

