



Aftaster for spejl

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OA0106

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	2
Kapslingsklasse		II
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660

Udgange

Elektrisk design		relæ
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Kontakt belastnings evne		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Switchfrekvens AC	[Hz]	10
Switchfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde

Rækkevidde	[m]	< 8; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
------------	-----	-------------------------------------



Aftaster for spejl

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Justerbar rækkevidde	ja	
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling	rektangulær	
Dimensioner	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale	PPO modificeret	
Optikmateriale	PMMA	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Tilbehør		
Leverings omfang	Vinkel beslag	
	skruetrækker	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x		