


Aftaster for spejl

OAP-FKOA/VRG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OA0106

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 omskifter og potentiometer under dæksel
modtager i øvre optik
transmitter i nedre optik

Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	2
Kapslingsklasse		II
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660

Udgange

Elektrisk design	relæ
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Kontakt belastnings evne	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Aftaster for spejl

OAP-FKOA/VRG

Switchfrekvens AC	[Hz]	10
Switchfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde

Rækkevidde	[m]	< 8
Justerbar rækkevidde		ja
Polariseringsfilter tilgængeligt		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Tilbehør

Leverings omfang		Vinkel beslag
		skruetrækker

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²

Tilslutning

