

Aftaster for spejl

OAP-FKOA/LS500L



1 omskifter og potentiometer under dæksel

Produktegenskaber

Kapsling: rektangulær

Applikation

Special funktion: polariseringsfilter
Funktions princip: Aftaster for spejl

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	3,5
Kapslingsklasse		II

Udgange

Elektrisk design		relæ
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Kontakt belastnings evne		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Switchfrekvens AC	[Hz]	10
Switchfrekvens DC	[Hz]	10
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismespejl [m]: 8; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)



Aftaster for spejl

OAP-FKOA/LS500L

Justerbar rækkevidde	ja
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65

Mekaniske data

Vægt [g]	362,874
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	90 x 30 x 70
Materiale	PBT
Optikmateriale	PMMA
Linse orientering	Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Tilbehør


Leverings omfang	Vinkel beslag
	skruetrækker

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x 7/8"; kodning: A



Tilslutning

