

Thru-beam sensor (sender)

OAS-000A/LS500L/25M



1 omskifter og potentiometer under dæksel

Produktegenskaber

Kapsling rektangulær

Applikation

Funktions princip Thru-beam sensor

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Max. energi forbrug	[VA]	3,5
Kapslingsklasse		II

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Sender / modtager	sender	
Rækkevidde	[m]	25
Justerbar rækkevidde	ja	

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65




Thru-beam sensor (sender)

OAS-000A/LS500L/25M

Mekaniske data		
Vægt	[g]	335,658
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PBT
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, rød
Tilbehør		
Leverings omfang		Vinkel beslag skruetrækker
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x 7/8"; kodning: A



Tilslutning

