


OGP-DNKG/US/CUBE





Aftaster for spejl

OGP-DNKG/US/CUBE

Justerbar rækkevidde	nej
Max. Lysplet diameter [mm]	160
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link						
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)						
IO-Link Revision	1.1						
SDCI-Norm	IEC 61131-9						
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel						
SIO-Mode	ja						
Nødvendig masterport klasse	A						
Min. Process-cyklistid [ms]	2,5						
IO-Link proces data (cykliske)	<table> <tr> <th>Funktion</th><th>bit længde</th></tr> <tr> <td>enheds status</td><td>4</td></tr> <tr> <td>binær koblings information</td><td>1</td></tr> </table>	Funktion	bit længde	enheds status	4	binær koblings information	1
Funktion	bit længde						
enheds status	4						
binær koblings information	1						
IO-Link funktioner (acykliske)	applikations specifik tag; Driftstime tæller						
Understøttede DeviceIDs	<table> <tr> <th>Driftsart</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1140</td></tr> </table>	Driftsart	DeviceID	default	1140		
Driftsart	DeviceID						
default	1140						
Henvisning	For yderligere information venligst se IODD PDF filen under "Downloads"						

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Lagringstemperatur [°C]	-40...80
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2								
MTTF [År]	905								
UL godkendelse	<table> <tr> <td>Ta</td><td>-25...60 °C</td></tr> <tr> <td>Enclosure type</td><td>Type 1</td></tr> <tr> <td>Strømforsyning</td><td>Class 2</td></tr> <tr> <td>Fil nummer UL</td><td>E174191</td></tr> </table>	Ta	-25...60 °C	Enclosure type	Type 1	Strømforsyning	Class 2	Fil nummer UL	E174191
Ta	-25...60 °C								
Enclosure type	Type 1								
Strømforsyning	Class 2								
Fil nummer UL	E174191								

Mekaniske data

Vægt [g]	59,5
Kapsling	rektangulær med M18 gevind
Dimensioner [mm]	52,6 x 19 x 36
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	zinkstøbegods; PEI
Optikmateriale	PMMA
Linse orientering	Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrik: 1
------------------	---------------



Aftaster for spejl

OGP-DNKG/US/CUBE

Bemærkning

Emballage-enheder


1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning





diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

