




## Thru-beam sensor (sender)

OGS-00KG/6M



## Produktegenskaber

|          |            |
|----------|------------|
| Lys-type | rødt lys   |
| Kapsling | gevindtype |

## Applikation

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Funktions princip | Thru-beam sensor |
|-------------------|------------------|

## Elektriske Data

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Driftspænding [V]     | 10...36 DC |
| Strømforbrug [mA]     | 15         |
| Kapslingsklasse       | II         |
| Polaritetsbeskyttelse | ja         |
| Lys-type              | rødt lys   |

## Registreringsområde

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Sender / modtager                 | sender             |
| Rækkevidde [m]                    | < 20               |
| Justerbar rækkevidde              | nej                |
| Max. Lysplet diameter [mm]        | 800                |
| Lysspot dimensioner refererer til | ved max rækkevidde |

## Omgivende forhold

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80                    |
| Kapslingsklasse           | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Godkendelser / Tests

|           |              |
|-----------|--------------|
| EMC       | EN 60947-5-2 |
| MTTF [År] | 755          |


## Mekaniske data

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Vægt [g]          | 245,8                                                 |
| Kapsling          | gevindtype                                            |
| Dimensioner [mm]  | M18 x 1 / L = 68,6                                    |
| Gevind betegnelse | M18 x 1                                               |
| Materiale         | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM |

**Thru-beam sensor (sender)**

OGS-00KG/6M

|                               |                                            |               |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Optikmateriale                | PMMA                                       |               |
| Display / Betjeningsenhed     |                                            |               |
| Display                       | Drift                                      | 1 x LED, grøn |
| Tilbehør                      |                                            |               |
| Leverings omfang              | låsemøtrikker: 2                           |               |
| Bemærkning                    |                                            |               |
| Bemærkning                    | driftsspænding "supply class 2" iht. cULus |               |
| Emballage-enheder             | 1 stk.                                     |               |
| Elektrisk tilslutning         |                                            |               |
| Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |                                            |               |
| Tilslutning                   |                                            |               |



BN =            Ledningsfarver :  
BU =            brun  
                 blå



## Thru-beam sensor (sender)

OGS-00KG/6M

### diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

