


Thru-beam sensor (sender)

OES-V/S 6M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OE0006

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	Tilslutning til skilleforstærker OV5012, OV0010
Kapslingsklasse	III
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	950

Udgange

Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Sender / modtager	sender
Rækkevidde [m]	< 1

Omgivende forhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklasse	IP 67



Thru-beam sensor (sender)

OES-V/S 6M

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	49633
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M8 x 1
Gevind betegnelse		M8 x 1
Materiale		Messing forniklet
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Tilslutning		



RD = Ledningsfarver :
screen = rød
 Skærm