

OFT-FPKG/US-100



Tasteafstand	[mm]	1...200; (hvidt papir 200 x 200 mm)
Justerbar rækkevidde		ja

OF5012



Diffus sensor

OFT-FPKG/US-100

Max. Lysplet diameter [mm]	92
Lysspot dimensioner refererer til	ved max tastefstand

Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF [År]	607	

Mekaniske data		
Vægt [g]	30	
Kapsling	gevindtype	
Dimensioner [mm]	M12 x 1 / L = 74	
Gevind betegnelse	M12 x 1	
Materiale	Messing forniklet	
Optikmateriale	PMMA	

Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Tilbehør		
Leverings omfang	låsømøtrikker: 2	
	skruestrækker	

Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

Elektrisk tilslutning		
------------------------------	--	--

Stik: 1 x M12; kodning: A



Diffus sensor

OFT-FPKG/US-100

Tilslutning



2 Funktionskontrol udgang

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

