

OFE-FPKG/US-100



Sender / modtager	modtager
Rækkevidde [m]	< 4



Thru-beam sensor (modtager)

OFE-FPKG/US-100

Justerbar rækkevidde	ja
----------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
---------------------------	----------

Kapslingsklasse	IP 65
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF [År]	652
-----------	-----

Mekaniske data

Vægt [g]	40,7
----------	------

Kapsling	gevindtype
----------	------------

Dimensioner [mm]	M12 x 1 / L = 74
------------------	------------------

Gevind betegnelse	M12 x 1
-------------------	---------

Materiale	Kapsling: Messing belagt med hvid bronze
-----------	--

Optikmateriale	PMMA
----------------	------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

	Drift	1 x LED, grøn
--	-------	---------------

	Funktion	1 x LED, rød
--	----------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsømøtrikker: 2
------------------	------------------

	skruetrækker
--	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning


Stik: 1 x M12; kodning: A



Thru-beam sensor (modtager)

OFE-FPKG/US-100

Tilslutning



2 Funktionskontrol udgang

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

