


Aftaster for spejl

OFR-FPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OF5014

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	gevindtype

Applikation

Funktions princip	Aftaster for spejl
-------------------	--------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 30
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	Infrarødt lys
Bølgelængde [nm]	880

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	400
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde [m]	< 2; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Rækkevidde mod prismespejl [m]	0,05...2; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)

Omgivende forhold



Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67



Aftaster for spejl

OFR-FPKG

Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Dimensioner [mm]	M12 x 1 / L = 60	
Gevind betegnelse	M12 x 1	
Materiale	Kapsling: Messing belagt med hvid bronze	
Optikmateriale	PMMA	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang	låsømøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Tilslutning		



BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 BK = blå
 sort