




Aftaster for spejl

OGP-DBOA/LS-100-AK



1 Tast



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		gevindtype
Applikation		
Special funktion		polariseringsfilter
Funktions princip		Aftaster for spejl
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...250 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Udgange		
Udgangsfunktion		Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	8
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	8
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5
Max. lækagestrøm	[mA]	1,7
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	25
Switchfrekvens DC	[Hz]	25
Kortslutningssikret		nej



Aftaster for spejl

OGP-DBOA/LS-100-AK

Overbelastningssikret	nej
-----------------------	-----

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismespejl [m]	3; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	ja
Max. Lysplet diameter [mm]	262
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF [År]	339	

Mekaniske data

Vægt [g]	39,2
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 76
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	PBT
Optikmateriale	PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, rød
	Funktion	1 x LED, rød blinkende

Elektrisk tilslutning

Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
------------------	---

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Bemærkning	Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning


Stik: 1 x 1/2"; kodning: C



Aftaster for spejl

OGP-DBOA/LS-100-AK

Tilslutning

Henvisning : miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 $\leq$ 2 A flink

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

