



Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available



#### Produktegenskaber

|          |               |
|----------|---------------|
| Lys-type | Infrarødt lys |
| Kapsling | gevindtype    |

#### Applikation

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Funktions princip | Diffus sensor |
|-------------------|---------------|

#### Elektriske Data

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Driftspænding [V]     | 10...55 DC    |
| Strømforbrug [mA]     | 30; ((24 V))  |
| Kapslingsklasse       | II            |
| Polaritetsbeskyttelse | ja            |
| Lys-type              | Infrarødt lys |
| Bølgelængde [nm]      | 880           |

#### Udgange


|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Elektrisk design                                     | PNP                      |
| Udgangsfunktion                                      | Aktiv ved lys (light-on) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2,5                      |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250                      |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 160                      |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja                       |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                     | taktvis                  |
| Overbelastningssikret                                | ja                       |



## Diffus sensor

OGT-HPKG/10M

| Registreringsområde                       |                |                                                     |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Tasteafstand                              | [mm]           | 2...100; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
| Omgivende forhold                         |                |                                                     |
| Omgivelsestemperatur                      | [°C]           | -25...80                                            |
| Kapslingsklasse                           |                | IP 67                                               |
| Godkendelser / Tests                      |                |                                                     |
| EMC                                       | EN 60947-5-2   |                                                     |
|                                           | EN 55011       | Klasse B                                            |
| Mekaniske data                            |                |                                                     |
| Kapsling                                  |                | gevindtype                                          |
| Dimensioner                               | [mm]           | M18 x 1                                             |
| Gevind betegnelse                         |                | M18 x 1                                             |
| Materiale                                 |                | Messing forniklet                                   |
| Optikmateriale                            |                | glas                                                |
| Display / Betjeningsenhed                 |                |                                                     |
| Display                                   | udgangs status | 1 x LED, gul                                        |
| Tilbehør                                  |                |                                                     |
| Leverings omfang                          |                | låsemøtrikker: 2                                    |
| Bemærkning                                |                |                                                     |
| Emballage-enheder                         |                | 1 stk.                                              |
| Elektrisk tilslutning                     |                |                                                     |
| Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |                |                                                     |
| Tilslutning                               |                |                                                     |



BN =            Ledningsfarver :  
 BU =            brun  
 BK =            blå  
                   sort