


## Diffus sensor

OGT-FPKG/V4A/10M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: OGT301

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Tast

## Produktegenskaber

| Kapsling | gevindtype |
|----------|------------|
|----------|------------|

## Applikation

| Funktions princip | Diffus sensor |
|-------------------|---------------|
|-------------------|---------------|

## Elektriske Data

|                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| Driftspænding         | [V]  | 10...36 DC |
| Strømforbrug          | [mA] | < 30       |
| Kapslingsklasse       |      | II         |
| Polaritetsbeskyttelse |      | ja         |

## Udgange

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Elektrisk design                                     | PNP                                             |
| Udgangsfunktion                                      | Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2,5                                             |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200                                             |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 500                                             |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja                                              |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                     | taktvis                                         |
| Overbelastningssikret                                | ja                                              |

## Registreringsområde



|                                   |      |                                   |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------|
| Tastefstand                       | [mm] | < 600; (hvidt papir 200 x 200 mm) |
| Justerbar rækkevidde              |      | ja                                |
| Max. Lysplet diameter             | [mm] | 169                               |
| Lysspot dimensioner refererer til |      | ved max tastefstand               |



## Diffus sensor

OGT-FPKG/V4A/10M

| Omgivende forhold              |                |                                            |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur           | [°C]           | -25...80                                   |
| Kapslingsklasse                |                | IP 67                                      |
| Godkendelser / Tests           |                |                                            |
| EMC                            | EN 60947-5-2   |                                            |
|                                | EN 55011       | Klasse B                                   |
| Mekaniske data                 |                |                                            |
| Kapsling                       |                | gevindtype                                 |
| Dimensioner                    | [mm]           | M18 x 1 / L = 63                           |
| Gevind betegnelse              |                | M18 x 1                                    |
| Materiale                      |                | rustfri stål (1.4404 / 316L); PBT          |
| Optikmateriale                 |                | PMMA                                       |
| Display / Betjeningsenhed      |                |                                            |
| Display                        | udgangs status | 1 x LED, gul                               |
|                                | Drift          | 1 x LED, grøn                              |
| Tilbehør                       |                |                                            |
| Leverings omfang               |                | låsemøtrikker: 2                           |
| Bemærkning                     |                |                                            |
| Bemærkning                     |                | driftsspænding "supply class 2" iht. cULus |
| Emballage-enheder              |                | 1 stk.                                     |
| Elektrisk tilslutning          |                |                                            |
| Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |                |                                            |
| Tilslutning                    |                |                                            |



Ledningsfarver :

BN = brun

BU = blå

BK = sort