


Aftaster for spejl

OHP-DPKG/0,20M/AS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O8P202

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	polariseringsfilter
Funktions princip	Aftaster for spejl

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 20
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Lys-type	rødt lys
Typisk levetid [h]	75000
Referencetemperatur som den angivne levetid henfører til [°C]	25

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	Aktiv ved mørke (dark-on)
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	50
Switchfrekvens DC [Hz]	800
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja



Aftaster for spejl

OHP-DPKG/0,20M/AS

Registreringsområde		
Rækkeviddde mod prismespejl	[m]	0,8; (Prisme reflektor Ø 35 E20004)
Justerbar rækkevidde		nej
Max. Lysplet diameter	[mm]	10
Lysspot dimensioner refererer til		Rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt		ja
Reaktionstid		
Reaktionstid	[s]	< 0,6
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...50
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	14
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	20,6 x 7,6 x 12,5
Materiale		ABS
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Usikkert område	1 x LED, gul blinkende
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,2 m, PVC		
Stik: 1 x M8; kodning: A		
		

Aftaster for spejl

OHP-DPKG/0,20M/AS

Tilslutning

