


Thru-beam sensor (sender)

OHS-00KG/0,20M/AS

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: O8S201

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
-------------------	------------------

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 20
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Typisk levetid	[h]	75000
Referencetemperatur som den angivne levetid henfører til	[°C]	25

Udgange

Overbelastningssikret	ja
-----------------------	----

Registreringsområde

Sender / modtager		sender
Rækkevidde	[m]	< 1,2
Max. Lysplet diameter	[mm]	10
Lysspot dimensioner refererer til		Rækkevidde

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...50
----------------------	------	----------



Thru-beam sensor (sender)

OHS-00KG/0,20M/AS

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Vægt	[g]	14,9
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiale		ABS
Optikmateriale		PMMA
Linse orientering		Optik i siden

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,2 m, PVC

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning

