


## Diffus sensor

OITGFNKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Produktegenskaber

Kapsling

gevindtype

## Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

## Elektriske Data

Driftspænding

[V]

10...55 DC

Strømforbrug

[mA]

15; ((24 V))

Kapslingsklasse

II

Polaritetsbeskyttelse

ja

## Udgange

Elektrisk design

NPN

Udgangsfunktion

Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)

Max. spændingfald på  
koblingsudgange DC

[V]

2,5

Permanent strømbelastning  
på koblingsudgange DC

[mA]

250

Switchfrekvens DC

[Hz]

80

Kortslutningsbeskyttelse

ja

Type af

kortslutningsbeskyttelse

taktvis

Overbelastningssikret

ja

## Registreringsområde

Tasteafstand

[mm]

&lt; 80



## Diffus sensor

OITGFNKG

|                      |    |
|----------------------|----|
| Justerbar rækkevidde | ja |
|----------------------|----|

## Omgivende forhold

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
|---------------------------|----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kapslingsklasse | IP 65 |
|-----------------|-------|

## Mekaniske data

|          |            |
|----------|------------|
| Kapsling | gevindtype |
|----------|------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Dimensioner [mm] | M30 x 1,5 |
|------------------|-----------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Gevind betegnelse | M30 x 1,5 |
|-------------------|-----------|

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

## Tilbehør

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Leverings omfang | låsemøtrikker: 2 |
|------------------|------------------|

|  |              |
|--|--------------|
|  | skruetrækker |
|--|--------------|

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## Elektrisk tilslutning

...2,5 mm<sup>2</sup>; Ledningskappe: Ø 7...13 mm; Kabelforskruning: M20 X 1,5

## Tilslutning

