


OIR-FPKG/US100DPX





Aftaster for spejl

OIR-FPKG/US100DPX

Justerbar rækkevidde	ja
----------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Kapslingsklasse	IP 65
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mekaniske data

Vægt [g]	136,078
----------	---------

Kapsling	gevindtype
----------	------------

Dimensioner [mm]	M30 x 1,5
------------------	-----------

Gevind betegnelse	M30 x 1,5
-------------------	-----------

Materiale	PBT; PPO modificeret
-----------	----------------------

Optikmateriale	PMMA
----------------	------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2 skruetrækker
------------------	----------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A

**Tilslutning**