




Aftaster for spejl

OJP-FPKG/SO/AS



1 Tast



| Produktegenskaber     |      |                                                 |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------|
| Lys-type              |      | rødt lys                                        |
| Kapsling              |      | rektangulær                                     |
| Applikation           |      |                                                 |
| Special funktion      |      | polariseringsfilter                             |
| Funktions princip     |      | Aftaster for spejl                              |
| Elektriske Data       |      |                                                 |
| Driftspænding         | [V]  | 10...30 DC                                      |
| Strømforbrug          | [mA] | < 22                                            |
| Kapslingsklasse       |      | III                                             |
| Polaritetsbeskyttelse |      | ja                                              |
| Lys-type              |      | rødt lys                                        |
| Bølgelængde           | [nm] | 660                                             |
| Udgange               |      |                                                 |
| Elektrisk design      |      | PNP                                             |
| Udgangsfunktion       |      | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |



## Aftaster for spejl

OJP-FPKG/SO/AS

|                                                 |      |         |
|-------------------------------------------------|------|---------|
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC         | [V]  | 2,5     |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC | [mA] | 200     |
| Switchfrekvens DC                               | [Hz] | 2000    |
| Kortslutningsbeskyttelse                        |      | ja      |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                |      | taktvis |
| Overbelastningssikret                           |      | ja      |

## Registreringsområde

|                                   |      |                                       |
|-----------------------------------|------|---------------------------------------|
| Rækkevidde mod prismespejl        | [m]  | 0...2; (Prisme reflektor Ø 80 E20005) |
| Justerbar rækkevidde              |      | ja                                    |
| Max. Lysplet diameter             | [mm] | 64                                    |
| Lysspot dimensioner refererer til |      | ved max rækkevidde                    |
| Polariseringsfilter tilgængeligt  |      | ja                                    |

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...60 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67    |

## Godkendelser / Tests

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| EMC  |      | EN 60947-5-2 |
| MTTF | [År] | 854          |

## Mekaniske data

|                   |      |                                                                     |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Vægt              | [g]  | 27,3                                                                |
| Kapsling          |      | rektangulær                                                         |
| Dimensioner       | [mm] | 35 x 11 x 24                                                        |
| Materiale         |      | Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS |
| Optikmateriale    |      | glas                                                                |
| Linse orientering |      | Optik i siden                                                       |

## Display / Betjeningsenhed

|                 |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|
| Display         | udgangs status | 1 x LED, gul  |
|                 | Drift          | 1 x LED, grøn |
|                 | Funktion       | 1 x LED, rød  |
| Elektronisk lås |                | ja            |

## Tilbehør

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Leverings omfang | grundfastgørelse: 1, E20964 |
|                  | skruer: 2 x M3 x 16         |
|                  | fjederskive: 2              |
|                  | Møtrikker: 2                |

## Bemærkning

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Bemærkning        | driftsspænding "supply class 2" iht. cULus |
| Emballage-enheder | 1 stk.                                     |

## Aftaster for spejl


OJP-FPKG/SO/AS

### Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A



### Tilslutning



2

Teach



## Aftaster for spejl

OJP-FPKG/SO/AS

## diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

