




Diffus sensor

OJB-FPKG/FO/0,15M/US



1 Tast



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter
Funktions princip		Diffus sensor
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 22
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5



Diffus sensor

OJB-FPKG/FO/0,15M/US

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Switchfrekvens DC	[Hz]	2000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja

Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	1...600; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion)
Justerbar rækkevidde		ja
Max. Lysplet diameter	[mm]	60
Lysspot dimensioner refererer til		ved max tasteafstand

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[År]	867

Mekaniske data		
Vægt	[g]	54,4
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	35 x 24 x 11
Materiale		Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS
Optikmateriale		glas
Linse orientering		Optik i front

Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Elektronisk lås		ja

Tilbehør		
Leverings omfang		grundfastgørelse: 1, E20964
		skruer: 2 x M3 x 16
		fjederskive: 2
		Møtrikker: 2

Bemærkning		
Bemærkning		driftsspænding "supply class 2" iht. cULus
Emballage-enheder		1 stk.

Diffus sensor

OJB-FPKG/FO/0,15M/US

Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,15 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Hytrel 8068; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



2

Teach



Diffus sensor

OJB-FPKG/FO/0,15M/US

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

