




Aftaster for spejl

OJP-FPKG/SO/AS



1 Tast



Produktegenskaber		
Lys-type		rødt lys
Kapsling		rektangulær
Applikation		
Special funktion		polariseringsfilter
Funktions princip		Aftaster for spejl
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 22
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5



Aftaster for spejl

OJP-FPKG/SO/AS

Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	2000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Rækkevidde mod prismespejl [m]	0...2; (Prisme reflektor Ø 80 E20005)
Justerbar rækkevidde	ja
Max. Lysplet diameter [mm]	64
Lysspot dimensioner refererer til	ved max rækkevidde
Polariseringsfilter tilgængeligt	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [År]	854

Mekaniske data

Vægt [g]	27,3
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	35 x 11 x 24
Materiale	Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS
Optikmateriale	glas
Linse orientering	Optik i siden

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Elektronisk lås	ja	

Tilbehør

Leverings omfang	grundfastgørelse
	skruer: 2 x M3 x 16
	fjederskive: 2
	Møtrikker: 2
	Reflekstape: 1 x 15 x 20 mm

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Aftaster for spejl

OJP-FPKG/SO/AS

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning



2

Teach



Aftaster for spejl

OJP-FPKG/SO/AS

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

