




|   |      |
|---|------|
| 1 | Tast |
|---|------|



## Produktegenskaber

|          |             |
|----------|-------------|
| Lys-type | rødt lys    |
| Kapsling | rektangulær |

## Applikation

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Funktions princip | Diffus sensor |
|-------------------|---------------|

## Elektriske Data

|                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| Driftspænding         | [V]  | 10...30 DC |
| Strømforbrug          | [mA] | < 22       |
| Kapslingsklasse       |      | III        |
| Polaritetsbeskyttelse |      | ja         |
| Lys-type              |      | rødt lys   |
| Bølgelængde           | [nm] | 660        |

## Udgange

|                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Elektrisk design                                     | PNP                                             |
| Udgangsfunktion                                      | Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar) |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2,5                                             |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200                                             |



## Diffus sensor

OJB-FPKG/FO/AS

|                                  |      |         |
|----------------------------------|------|---------|
| Switchfrekvens DC                | [Hz] | 2000    |
| Kortslutningsbeskyttelse         |      | ja      |
| Type af kortslutningsbeskyttelse |      | taktvis |
| Overbelastningssikret            |      | ja      |

## Registreringsområde

|                                   |      |                                                     |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| Tasteafstand                      | [mm] | 1...600; (hvidt papir 200 x 200 mm 90 % refleksion) |
| Justerbar rækkevidde              |      | ja                                                  |
| Max. Lysplet diameter             | [mm] | 60                                                  |
| Lysspot dimensioner refererer til |      | ved max tasteafstand                                |

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...60 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 67    |

## Godkendelser / Tests

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| EMC  |      | EN 60947-5-2 |
| MTTF | [År] | 867          |

## Mekaniske data

|                   |      |                                             |
|-------------------|------|---------------------------------------------|
| Vægt              | [g]  | 39,6                                        |
| Kapsling          |      | rektangulær                                 |
| Dimensioner       | [mm] | 35 x 24 x 11                                |
| Materiale         |      | Kapsling: ABS; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS |
| Optikmateriale    |      | glas                                        |
| Linse orientering |      | Optik i front                               |

## Display / Betjeningsenhed

|                 |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|
| Display         | udgangs status | 1 x LED, gul  |
|                 | Drift          | 1 x LED, grøn |
|                 | Funktion       | 1 x LED, rød  |
| Elektronisk lås |                | ja            |

## Tilbehør

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Leverings omfang | skruer: 2      |
|                  | fjederskive: 2 |
|                  | Møtrikker: 2   |

## Bemærkning


|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Bemærkning        | driftsspænding "supply class 2" iht. cULus |
| Emballage-enheder | 1 stk.                                     |

## Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M8; kodning: A



## Tilslutning



2 Teach

## diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

